


Prosessiadapteri SMS-putkiyhteelle

ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5)

Poistuva tuote


- 1 Aseptoflex-kierte
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

EC 1935/2004 
Sovellutus

Painealue	[bar]	25
-----------	-------	----

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	413,6
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä		Aseptoflex
Prosessiliitântä		SMS-putkisovite DN65 (2,5")
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)		0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan		H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------