


Asennusadapteri prosessiantureille

ADAPT IFM-BREWERY D=48

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

Sovellutus

Painealue	[bar]	10
-----------	-------	----

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä	Aseptoflex
Prosessiliitântä	laippa
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------