


Asennusadapteri prosessiantureille

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

Sovellutus

Asennus	O-renkaalla
Painealue [bar]	16

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	O-renkaalla
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	Aseptoflex
Prosessiliitäntä	Clamp DN25
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------