



Prosessiadapteri, DIN 11864 mukainen putkiyhde


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E33302

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Vaihtoehtoinen artikkeli edellyttää Aseptoflex Vario -ulkokierteellä varustetun uuden anturin käyttämistä



1 Aseptoflex-kierre

EC 1935/2004 

Sovellutus

Painealue [bar] 25

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	224,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: EPDM
Anturiliitäntä	Aseptoflex
Prosessiliitäntä	putkisovite DN40 DIN 11864-1-A-BS
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

E33102



Prosessiadapteri, DIN 11864 mukainen putkiyhde

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------