


Prosessiadapteri, DIN 11864 mukainen putkiyhde

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Aseptoflex-kierre

EC 1935/2004 
Sovellutus

Painealue [bar] 25

Hyväksynnot / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	328,4
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	Aseptoflex
Prosessiliitäntä	putkisovite DN50 DIN 11864-1-A-BS
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl