


Clamp-prosessiadapteri DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

EC 1935/2004 FCM 

Sovellutus

Painealue	[bar]	40
-----------	-------	----

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	234,5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitântä		Aseptoflex
Prosessiliitântä		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)		0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan		H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------