

Asennusadapteri prosessiantureille


ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E33434

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Vaihtoehtoinen artikkeli edellyttää Aseptoflex Vario -ulkokierteellä varustetun uuden anturin käyttämistä



- 1 Aseptoflex-kierre
2 tiivisteet

EC 1935/2004 

Sovellutus

Asennus	O-renkaalla
Painealue [bar]	34

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1594
Asennustapa	O-renkaalla
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: EPDM
Anturiliitانتä	Aseptoflex
Prosessiliitانتä	Tank Spud
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

E33123



Asennusadapteri prosessiantureille

ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

O-renkaat: 5, EPDM, E30054

O-renkaat: 5, FPM (Viton), E30053

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl