




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 tiivistyskartio
3 vuotoaukko



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Sovellutus	
Malli	vuotoaukolla
Painealue [bar]	16
Hyväksynät / testit	
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	100
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Tiivistys	Tiiviste
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	O-renkas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-renkas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123 tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl