




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A



- 1 vuotoaukko
2 tiivistyskartio
3 Aseptoflex Vario



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Sovellutus

Malli	vuotoaukolla
Painealue [bar]	16

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	226,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitântä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitântä	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Tiivistys	Tiiviste
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
	tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124

E33209



Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------