


Varivent-prosessiadapteri

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Sovellutus		
Painealue	[bar]	25
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	226
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
Tiivistys	Tiiviste	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	O-renkas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054	
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-renkas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123	
	tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	