




Varivent-prosessiadapteri

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Sovellutus

Painealue	[bar]	25
-----------	-------	----

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	472,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Tiivistys	Tiiviste	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123 tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------