




Clamp-prosessiadapteri DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32/G1 3A



- 1 sisäkierre G1 Aseptoflex Vario
- 2 vuotoaukko
- 3 Ura O-renkaalle 24x2
- 4 tiivistyskartio



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Sovellutus

Malli	putkille, Aseptoflex Vario -adapterilla varustetuille laitteille, putkille, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Painealue [bar]	40

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	130,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Tiivistys	Tiiviste
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
	tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------