




T-kappale

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 tiivistyskartio

EC 1935/2004 FDA

Sovellutus		
Painealue	[bar]	25
Huomautus / painealue		anturin ja adapterin välinen liitos
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi		Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet		Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	273,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitântä		G 1 Aseptoflex Vario
Prosessiliitântä		Hitsattava adapteri Ø 19 mm
Tiivistys		Tiiviste
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)		O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl