


Prosessiadapteri SMS-putkiyhteelle

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG



- 1 tiivistyskartio
2 G1 Sisäkierre Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 
Sovellutus

Painealue	[bar]	40
-----------	-------	----

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	139,2
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)	
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	SMS-putkisovite DN40 (1,5")	



Prosessiadapteri SMS-putkiyhteelle

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Tiivistys	Tiiviste
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-yhteensopiva, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-yhteensopiva, E30123
	tiivisterengas: 1, PEEK, FDA-yhteensopiva, E30124
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl