


Yleisprosessiadapteri

ADAPT UNI RD52



- 1 O-rengas 30x2 FKM
- 2 vuotoaukko
- 3 tiivistyskartio O-renkaalle 24x2
- 4 O-rengas 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Malli

tarvikkeet, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52),
PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Painealue

[bar]

16

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi

Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta
ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.



Yleisprosessiadapteri

ADAPT UNI RD52

Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	390,1
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitäntä	G 1 Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	yleisprosessiadapteri Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85	
Tiivistys	Tiiviste	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	O-rengas: 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054	
	O-rengas: 30 x 2, FKM	
	O-rengas: 36 x 3, EPDM, FDA:n mukainen	
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123	
	tiivisterengas, PEEK, FDA:n mukainen, E30124	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	