




Hitsattava suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 100 mm
Painealue [bar]	300

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	171,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä	G 1/2 tiivistekartio Ø 6 mm
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 34 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	≤ 0,6 / -
Asennuspituus EL [mm]	99
Porauspituus BL [mm]	137

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------