




Hitsattava suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 350 mm
Painealue [bar]	400

Tarkkuus / poikkeamat

Maks. sallittu virtausnopeus [m/s]	13
------------------------------------	----

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1577,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä	1/2" NPS Ø 6 mm sopii G1/2 ja 1/2" NPT -yhteisiin
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 38,1 mm
Asennuspituus EL [mm]	267
Porauspituus BL [mm]	304,8

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------