


Suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 150 mm
Painealue [bar]	25

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	353
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	1/2" NPS Ø 6 mm sopii G1/2 ja 1/2" NPT -yhteisiin
Prosessiliitäntä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	≤ 0,6 / -
Asennuspituus EL [mm]	115
Porauspituus BL [mm]	152,4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------