




Suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 83 mm
Painealue [bar]	16

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	97
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Kiristysmomentti [Nm]	20
Anturiliitântä	G 3/8 sisäkierre Ø 3 mm
Prosessiliitântä	G 1/2
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	< 0,4 / -
Asennuspituus EL [mm]	30
Porauspituus BL [mm]	83

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------