




Suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 83 mm
Painealue [bar]	25

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	70
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä	G 3/8 sisäkierre Ø 3 mm
Prosessiliitäntä	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	< 0,4 / -
Asennuspituus EL [mm]	38
Porauspituus BL [mm]	83

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------