


Suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 lukitusrengas
2 lukkomutteri G 1 1/4
3 O-rengas

Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 83 mm
Painealue [bar]	16

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	868
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä	G 3/8 sisäkierre Ø 3 mm
Prosessiliitäntä	Ingold Ø 25 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	< 0,4 / -
Asennuspituus EL [mm]	25
Porauspituus BL [mm]	83

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------