




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Painealue [bar]	120
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	8,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä	G 1/8 sisäkierre Ø 3 mm
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 18 mm ; putken nimelliskoko: DN25...DN100; putken seinämäpaksuus: 1,5 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	< 0,4 / -

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------