




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25



EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Painealue	[bar]	120
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos	

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	8,2
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitântä	G 1/8 sisäkierre Ø 3 mm	
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 18 mm ; putken seinämäpaksuus: 1,25 mm	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	< 0,4 / -	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------