




Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

FLOW ADAPT



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Asennus	sisäkierre G1/8 A, asennusasento vapaa; (SA5)
Aineen lämpötila [°C]	0...80
Painealue [bar]	100

Mittaus- / asettelualue

Läpivirtausalue [ml/min]	2...150
--------------------------	---------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	212,7
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä	M12 x 1
Prosessiliitântä	G 1/8

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, U-seal
Tarvikkeet (lisävaruste)	Adapteri: ≤ 30 bar, E40101
	Adapteri: ≤ 300 bar, E40236

Huomautuksia

Huomautuksia	Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.
Pakkausyksikkö	1 kpl