


Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

FLOW ADAPT M12X1 AL

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sovellutus

Malli		virtausantureille ja -vahdeille M12 x 1
Aineen lämpötila	[°C]	0...80

Mittaus- / asettelualue

Läpivirtausalue	[ml/min]	2...50
-----------------	----------	--------

Hyväksynnot / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Asennustapa		kaapeliläpivienti; (1/8" NPT asennusasento tarpeen mukaan)
Mitat	[mm]	M12
Kierremerkintä		M12
Materiaalit		AlCuMgPb (3.1645) mustaksi eloksoitu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------