


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH050MSS0002E05

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC070

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 30 AC / < 36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 15 x 15 x 43

Materiaalit TPU

Valukotelomateriaali TPU

Mutterin materiaali messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH050MSS0002E05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen