




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteen ja kaasut
Painealue [bar]	100

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	57,9
Mitat [mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä	M18 x 1,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Kiristysmomentti [Nm]	50
Anturiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä	kierrelähtö G 1/2
Asennussyvyys [mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, NBR vahvistettu kuitu
--------------------	--------------------------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar sovellutuksissa ainoastaan sopivaa korkeapaineadapteria. Juomavesisovellutuksissa korvaa laitteen mukana toimitetut tiivisteet k.o. sovellutukseen sopivilla tiivisteillä.
Pakkausyksikkö	1 kpl