


Ruuvattava adapteri prosessiantureille

Adapter SI0/G1/2/MS



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteet ja kaasut
Painealue [bar]	30

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	59,2
Mitat [mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä	M18 x 1,5
Materiaalit	messinki (2.0401)
Anturiliitântä	M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitântä	kierreliitântä G 1/2
Asennussyvyys [mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, AFM
--------------------	--------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar sovellutuksissa ainoastaan sopivaa korkeapaineadapteria.
Pakkausyksikkö	1 kpl