


Ruuvattava adapteri prosessiantureille

Adapter SI0/G1/4/MS



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteen ja kaasut
Painealue [bar]	30

Hyväksynyt / testit

Painelaite-direktiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mittattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	60,6
Mitat [mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä	M18 x 1,5
Materiaalit	messinki (2.0401)
Anturiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierte
Prosessiliitäntä	kierriliitäntä G 1/4
Asennussyvyys [mm]	13,5; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, AFM
--------------------	--------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar sovellutuksissa ainoastaan sopivaa korkeapaineadapteria.
Pakkausyksikkö	1 kpl