


T-kappale kartiosovituksella

T-PIECE G1/2-18-G1/2



Sovellutus

Malli	antureille ja prosessiliitännällä varustetuille adaptereille M26x1,5
Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteen ja kaasut
Painealue [bar]	300

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	378,8
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Anturiliitäntä	M26 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä	G 1/2

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Adapteri: 1 x M18 x 1,5, virtausantureiden suora liittäminen, E40104
--------------------------	--

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä sopivaa ja sovelutukseen hyväksyttyä voitelupastaa. Noudata kartioliittimien asennusta koskevia ohjeita
Pakkausyksikkö	1 kpl