




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPTER SIL18



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Asennus	T-kappaleasennukseen
Aine	nesteen ja kaasut
Painealue [bar]	300

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	94,8
Asennustapa	T-kappaleasennukseen
Materiaalit	lukkomutteri: haponkestävä teräs (1.4571/316); Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 70 Shore A
Anturiliitäntä	M18 x 1,5
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä M26 x 1,5
Asennussyvyys [mm]	28,5; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------