




Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPTER SI



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteeet ja kaasut
Painealue [bar]	300

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	77,3
Mitat [mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä	M18 x 1,5
Materiaalit	teräs (1.0570 / S355J2) ruskeaksi kiillotettu
Anturiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 22 mm
Asennussyvyys [mm]	15; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------