




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT /SI/9/ /G1/2/



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteet ja kaasut
Painealue [bar]	30

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	32,5
Mitat [mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä	M18 x 1,5
Materiaalit	titaani (3.7035)
Anturiliitäntä	M18 x 1,5
Prosessiliitäntä	kierrelitiäntä G 1/2
Asennussyvyys [mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, PTFE
--------------------	---------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar ja ≤300 sovellutuksissa ainoastaan U-tiivisterengasta.
Pakkausyksikkö	1 kpl