




## Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT /SI/1/IG1 / /



1 O-rengas

### Sovellutus

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Sovellutus      | teollisuuskäyttöön |
| Aine            | nesteeet ja kaasut |
| Painealue [bar] | 100                |

### Hyväksynät / testit

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
| Turvaohjeet          | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.    |

### Mekaaniset tiedot

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Paino [g]          | 147,2                              |
| Materiaalit        | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
| Anturiliitântä     | M18 x 1,5 sisäkierre               |
| Prosessiliitântä   | kierrelitântä G 1                  |
| Asennussyvyys [mm] | 21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)   |

### Tarvikkeet

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Toimitettavat osat | O-rengas: 1, FKM |
|--------------------|------------------|

### Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|