




Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPTER SID V4A



Reg31

Sovellutus		
Sovellutus		teollisuuskäyttöön
Aine		nesteeet ja kaasut
Painealue	[bar]	300
Hyväksynät / testit		
Painelaitedirektiivi		Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet		Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	91,2
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä		Hitsattava adapteri Ø 24 mm
Asennussyvyys	[mm]	15; (Mittausanturi SID, SFD, TN)
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl