


Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

FLOW ADAPT SI



Sovellutus		
Malli		virtausantureille ja -vahdeille
Sovellutus		teollisuuskäyttöön
Asennus		sisäkierre G1/8 A, asennusasento vapaa
Aine		nesteeet ja kaasut
Aineen lämpötila	[°C]	0...80; (Lämpötilagradientti: 1 K/min)
Painealue	[bar]	300
Mittaus- / asettelualue		
Läpivirtausalue	[ml/min]	2...100
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi		Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet		Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	156,5
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä		M12 x 1
Prosessiliitäntä		G 1/8
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		tiivisteet: 1, U-seal
Tarvikkeet (lisävaruste)		Adapteri: ≤ 30 bar, E40101
		Adapteri: ≤ 300 bar, E40236
Huomautuksia		
Huomautuksia		Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.
Pakkausyksikkö		1 kpl