




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT /SI/9/ /G3/4



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteeet ja kaasut
Painealue [bar]	100

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	88,4
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä	M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitântä	kierrelitântä G 3/4 ulkokierre
Asennussyvyys [mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, AFM
--------------------	--------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar sovellutuksissa ainoastaan sopivaa korkeapaineadapteria.
Pakkausyksikkö	1 kpl