


T-kappale

T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4



Sovellutus

Malli		antureille ja prosessiliitännällä varustetuille adaptereille M26x1,5
Läpivirtausalue	[l/min]	0...20
Sovellutus		teollisuuskäyttöön
Aine		nesteen ja kaasut
Painealue	[bar]	30

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi		Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet		Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	757,5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Anturiliitäntä		M26 x 1,5
Prosessiliitäntä		kierrelliäntä R 3/4

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)		Adapteri: 1 x M18 x 1,5, virtausantureiden suora liittäminen, E40104
--------------------------	--	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------