




T-kappale

T-PIECE R1-M26X1.5-R1



Sovellutus

Malli	antureille ja prosessiliitännällä varustetuille adaptereille M26x1,5
Läpivirtausalue [l/min]	0...40
Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteet ja kaasut
Painealue [bar]	30

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1265
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Anturiliitäntä	M26 x 1,5
Prosessiliitäntä	kierrelitiäntä R 1

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Adapteri: 1 x M18 x 1,5, virtausantureiden suora liittäminen, E40104
--------------------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------