


Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

FLOW ADAPT SF PTFE


Sovellutus

Malli	virtausantureille, joissa keraamine mittapää G 1/4	
Asennus	sisäkierre G1/8 A, asennusasento vapaa	
Aineen lämpötila	[°C]	0...80
Painealue	[bar]	30

Mittaus- / asettelualue

Läpivirtausalue	[ml/min]	2...50
-----------------	----------	--------

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	48
Materiaalit	PTFE	
Anturiliitäntä	G 1/4	
Prosessiliitäntä	G 1/8	

Huomautuksia

Huomautuksia	Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	