




Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

ADAPTBLOCK D16 G1/2



Sovellutus	
Malli	virtausvahdeille SID, SF5
Läpivirtausalue [l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä)
Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteeet ja kaasut
Painealue [bar]	300
Hyväksynnät / testit	
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	1346,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	M18 x 1,5
Prosessiliitäntä	G 1/2
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Adapteri: 1 x G1/4 BSPP, E40099 tiivisteet: 1, U-seal
Huomautuksia	
Huomautuksia	Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.
Pakkausyksikkö	1 kpl