




Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

ADAPTBLOCK D27 G1



Sovellutus

Malli		virtausvahdeille SID, SF5
Läpivirtausalue	[l/min]	2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä)
Sovellutus		teollisuuskäyttöön
Aine		nesteeet ja kaasut
Painealue	[bar]	300

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1512,5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä		M18 x 1,5
Prosessiliitäntä		G 1

Tarvikkeet

Toimitettavat osat		Adapteri: 1 x G1/4 BSPP, E40099
		tiivisteet: 1, U-seal

Huomautuksia

Huomautuksia		Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.
Pakkausyksikkö		1 kpl