




Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



Sovellutus

Malli		virtausvahdeille SID, SF5
Läpivirtausalue	[l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä)
Sovellutus		teollisuuskäyttöön
Aine		nesteeet ja kaasut
Aineen lämpötila	[°C]	-25...60
Painealue	[bar]	6

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	375,5
Materiaalit		PVC
Anturiliitântä		M18 x 1,5
Prosessiliitântä		G 1/2

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Adapteri: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	tiivisteet: 1, U-seal

Huomautuksia

Huomautuksia	Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.
Pakkausyksikkö	1 kpl