


Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC


Sovellutus

Malli		virtausvahdeille SID, SF5
Läpivirtausalue	[l/min]	0...0,5; ((SI1xxx); 0...1,0 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä)
Sovellutus		teollisuuskäyttöön
Aine		nesteen ja kaasut
Aineen lämpötila	[°C]	-25...60
Painealue	[bar]	6

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	420
Materiaalit		PVC
Anturiliitännä		M18 x 1,5
Prosessiliitännä		G 1/4

Tarvikkeet

Toimitettavat osat		Adapteri: 1 x G1/4 BSPP, E40099
		tiivisteet: 1, U-seal

Huomautuksia

Huomautuksia		Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.
Pakkausyksikkö		1 kpl