


Opetuspainike virtausantureille

SC TEACH BUTTON PS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Malli

SC-sarjan virtausantureille, joissa pnp-lähtö

Sähköiset tiedot

Taajuus AC [Hz]

47...63

Käyttöjännitteen toleranssi [%]

15

Käyttöjännite [V]

< 24 AC/DC; (SELV/PELV mukaan)

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka

IP 40

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

233

Materiaalit

ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PA; PMMA

Huomautuksia

Huomautuksia

Poistuva tuote

Pakkausyksikkö

1 kpl

E40211




Opetuspainike virtausantureille

SC TEACH BUTTON PS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,9 m, PUR

Liitäntä



n.c. = ei käytössä
Johdinvärit :
BN = ruskea
BU = sininen