


Opetuspainike virtausantureille

SC TEACH BUTTON OR

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Malli	SC-sarjan virtausantureille, relelähtö ja sulkeutuva toiminta
-------	---

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	15
Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC; (SELV/PELV mukaan)

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 40
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	225,5
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PA; PMMA

Huomautuksia

Huomautuksia	Poistuva tuote
Pakkausyksikkö	1 kpl

E40212




Opetuspainike virtausantureille

SC TEACH BUTTON OR

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,9 m, PUR

Liitäntä



BN =

BU =

Johdinvärit :

ruskea

sininen