




Asennusadapteri virtausantureille

ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676



Sovellutus

Malli	virtausvahdeille, Typ SM8, Typ SU8
Sovellutus	teollisuuskäyttöön; hygieniset järjestelmät
Aine	Nesteet
Painealue [bar]	16

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	662,5
Materiaalit	Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Tiiviste: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Anturiliitântä	G 1
Prosessiliitântä	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivistysrenkaat: 2
--------------------	---------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	2 kpl
----------------	-------