


Asennusadapteri virtausantureille

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



Sovellutus

Malli	virtausvahdeille Typ SM2, SM9
Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteet ja kaasut
Painealue [bar]	16

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1040
Materiaalit	Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 47,22 x 3,53 mm
Anturiliitäntä	G 2
Prosessiliitäntä	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-renkaat: 2
--------------------	--------------

E40254



Asennusadapteri virtausantureille

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	2 kpl
----------------	-------