




Hitsattava adapteri pinnankorkeusantureille

WELDING ADAPTER 50/D16



Sovellutus

Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL
Asennus	Puristusliitin
Painealue [bar]	0,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...80
-------------------------	--------

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	394,5
Mitat [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Materiaalit	laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM
Kiristysmomentti [Nm]	6...9
Anturiliitântä	Ø 16 mm
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 50 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------