


Clamp-yhde prosessiantureille

MOUNTING ADAPTER G3/4



1 tiivisteet

Sovellutus

Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL
Asennus	Puristusliitin
Painealue [bar]	0,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...80
-------------------------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	250
Mitat [mm]	Ø 39 / L = 44
Materiaalit	laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM; tiiviste: tesnit
Kiristysmomentti [Nm]	6...9
Anturiliitântä	Ø 16 mm
Prosessiliitântä	kierrelliitântä G 3/4 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------